


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-PPV-M6



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Radius pembungkakan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

20

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

220

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

20

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

48

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

600



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-PPV-M6

Radius pembengkokan min. [mm]	10
Susunan fiber	
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	PU
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah