

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

1

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

5

Panjang total

[mm]

100

Radius pembengkokan min.

[mm]

10

Material

Adaptor: PPE

E20444



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah