

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0005B04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Material	TPU transparan
Material bodi detakan	TPU, transparan
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E20446



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH042MSS0005B04

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih