



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20570

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF
---	-----

OKF

Jangkauan fiber optik [mm]	10
----------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
-------------------	----------

Data teknis

Versi kepala pendeteksian	lurus
Ulir kepala pendeteksian	M6
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material fiber	akrilik
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------