


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Berat

[g]

62.1

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

7



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]	45
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah