


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-E3



Aplikasi	
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif
Zona pendeteksian	
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Jangkauan fiber optik [mm]	1200
OKF	
Jangkauan fiber optik [mm]	120
OOF	
Jangkauan fiber optik [mm]	400
OUF	
Jangkauan fiber optik [mm]	120
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...150
Data teknis	
Berat [g]	95.5
Versi kepala pendeteksian	lurus



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-E3

Diameter kepala pendeteksian [mm]	3
Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	●
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah