


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6 1m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20523

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

45

Panjang total

[mm]

1000

E20498



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6 1m

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah