


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-R3/1M



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	1030
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	400
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...150
Data teknis		
Berat	[g]	128.5
Versi kepala pendeteksian	bersiku	

E20500



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-R3/1M

Diameter kepala pendeteksian [mm]	3
Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	1000
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	●
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah