


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4



Aplikasi	
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif
Zona pendeteksian	
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Jangkauan fiber optik [mm]	1200
OKF	
Jangkauan fiber optik [mm]	120
OOF	
Jangkauan fiber optik [mm]	400
OUF	
Jangkauan fiber optik [mm]	120
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...150
Data teknis	
Berat [g]	68
Versi kepala pendeteksian	lurus
Ulir kepala pendeteksian	M4

E20505



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]	15
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M4, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 4
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah