


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-E1



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus	
Aplikasi		
		Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	50
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	160
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	50
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...150
Data teknis		
Berat	[g]	76.5
Versi kepala pendeteksian	lurus	
Diameter kepala pendeteksian	[mm]	1
Panjang kepala pendeteksian	[mm]	5

E20506



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-E1

Panjang total	[mm]	600
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Susunan fiber		●
Material fiber		kaca
Material kepala fiber		baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber		silikon logam
Aksesori		
Item dikirim		E20103
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah