

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6/2,5m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

28

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

28

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

45

Panjang total

[mm]

2500

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

E20525



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6/2,5m

Material selubung fiber	silikon logam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah