


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-R4/2m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

4

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

E20530



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-R4/2m

Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah