

# E20532




## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4/1m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20533

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

### Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OKF; OUF

#### OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

#### OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

### Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

1000

# E20532



## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4/1m

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Radius pembengkokan min. [mm] | 20                            |
| Material fiber                | kaca                          |
| Material kepala fiber         | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Material selubung fiber       | silikon logam                 |
| Keterangan                    |                               |
| Jumlah paket                  | 1 buah                        |