


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4/2m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20535

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

96

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

96

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

2000

E20534



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-M-V-M4/2m

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah