

E20550




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-R3/0,3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20062

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

300

E20550



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-R3/0,3M

Radius pembengkokan min. [mm]	10
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah