


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-MPV-M6



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	20
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	220
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Data teknis		
Berat	[g]	58.5
Versi kepala pendeteksian	lurus	
Ulir kepala pendeteksian	M6	
Panjang total	[mm]	600
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Susunan fiber		
Material fiber	PMMA	
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)	
Material selubung fiber	silikon logam	

E20565



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-MPV-M6

Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah