


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-MPV-M6/1,2M



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	280
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	15
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Data teknis		
Berat	[g]	84.5
Versi kepala pendeteksian		lurus
Ulir kepala pendeteksian		M6
Panjang total	[mm]	1200
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Susunan fiber		
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber		silikon logam

E20571



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-MPV-M6/1,2M

Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah