


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-R6/1,2M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

288

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Panjang total

[mm]

1200

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PVC

Aksesori

Item dikirim

Klem pemasangan:, E10221

E20581



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-R6/1,2M

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------