


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OBF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M3

Panjang kepala pendeteksian [mm]

20

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material fiber

PMMA

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PE

E20607



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Aksesori	
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah