

Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

130

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

520

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

34

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M3

E20609



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Panjang total	[mm]	2000
Radius pembengkokan min.	[mm]	10
Susunan fiber		●
Diameter core	[mm]	0.5
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 4 x M3	
	washer pengunci bergerigi: 4	
	Adaptor: OBF	
	Adaptor: OOF	
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------