


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

130

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

540

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

35

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

E20612



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Panjang kepala pendeteksian [mm]	15
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	10
Susunan fiber	
Diameter core [mm]	0.5
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M4
	washer pengunci bergerigi: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah