


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OBF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

70

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

1000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material fiber

PMMA

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PE

E20632



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Aksesori

Aksesori (opsional)

Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket

1 buah