


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

20

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

25

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

33

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

E20639



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Panjang total	[mm]	2000
Radius pembengkokan min.	[mm]	10
Susunan fiber		⊙
Diameter core	[mm]	2 x 0.5
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		PE
Aksesori		
Item dikirim		mur segi enam: 2 x M4
		washer pengunci bergerigi: 2
Aksesori (opsional)		Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah