


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

90

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

650

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

45

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

E20651



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Panjang total	[mm]	2000
Radius pembengkokan min.	[mm]	30
Susunan fiber		
Diameter core	[mm]	1 x 1 + 16 x 0.25
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		PE
Aksesori		
Item dikirim		mur segi enam: 2 x M4
		washer pengunci bergerigi: 2
Aksesori (opsional)		Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah