


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-E1/2,5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

6

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

6

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

1

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

5

Panjang total

[mm]

2500

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

E20698



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-E1/2,5M

Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah