


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-E-A-M4R/1m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OBF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...70

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

1000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material fiber

akrilik

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PE

E20701



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-E-A-M4R/1m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah