


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-E-V-E6R/2m



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

420

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

150

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

52

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

6

E20715



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-E-V-E6R/2m

Panjang total	[mm]	2000
Radius pembengkokan min.	[mm]	25
Susunan fiber		⦿
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber		PE
Aksesori		
Item dikirim		E20103
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah