



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0002F04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E10912

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Material	TPU transparan
----------	----------------

Material bodi detakan	TPU, transparan
-----------------------	-----------------

Material mur	kuningan, anti-percikan
--------------	-------------------------

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH043MSS0002F04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 4.8 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, anti-percikan



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
WH = biru
 putih