


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 dapat dibengkokkan

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
Aplikasi	Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Jangkauan fiber optik [mm]	200
----------------------------	-----

OBF

Jangkauan fiber optik [mm]	450
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik [mm]	2780
----------------------------	------

OO50

Jangkauan fiber optik [mm]	800
----------------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...70
-------------------	----------

Data teknis

Berat [g]	49.5
Versi kepala pendeteksian	dapat dibengkokkan
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	15
Susunan fiber	●
Diameter core [mm]	1
Material	selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 4 x M4
	washer pengunci bergerigi: 4
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik: E20600

E20750



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------