




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20750

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 dapat dibengkokkan

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

130

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

0.038

Versi kepala pendeteksian

dapat dibengkokkan

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

15

Susunan fiber



Diameter core

[mm]

0.5

Material

selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih

Material fiber

PMMA

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4301/304)

Material selubung fiber

PE

E20751



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M3
	washer pengunci bergerigi: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah