


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 lensa kaca

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

400

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

900

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

4000

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

1600

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

47.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

E20753



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Panjang total	[mm]	2000
Radius pembengkokan min.	[mm]	30
Susunan fiber		●
Diameter core	[mm]	1
Material fiber		PMMA
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		PE
Aksesori		
Item dikirim		mur segi enam: 4 x M4
		washer pengunci bergerigi: 4
Aksesori (opsional)		Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah