


Kepala pendeteksian untuk sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

55

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

110

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

235

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

16.2

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M8

Panjang total

[mm]

berkabel

Susunan fiber



Diameter core

[mm]

2 x 1.5

**Kepala pendeteksian untuk sensor refleksi difus fiber optik**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M8
	washer: 2
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah