




Kepala pendeteksian untuk sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20765

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OB50; OBF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik [mm] 15

OBF

Jangkauan fiber optik [mm] 25

OO50

Jangkauan fiber optik [mm] 45

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...70

Data teknis

Berat [g] 0.007

Versi kepala pendeteksian lurus



Kepala pendeteksian untuk sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Ulir kepala pendeteksian	M5
Panjang total [mm]	berkabel
Susunan fiber	⦿
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M5 washer pengunci bergerigi: 2
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah