



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OBF; OOF

OBF

Jangkauan fiber optik [mm] 7

OOF

Jangkauan fiber optik [mm] 7

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...70

Data teknis

Berat [g]	0.057
Tinggi kepala pendeteksian [mm]	10
Lebar kepala pendeteksian [mm]	32
Panjang kepala pendeteksian [mm]	25
Dimensi probe [mm]	10 x 32 x 25
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	15
Susunan fiber	
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Keterangan

Keterangan jangkauan sekitar 5 mm dari bukaan (dengan pendeteksian CD lateral dan excess gain tertinggi)

E20782



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------