



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-R4/1m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20495

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik [mm] 40

OUF

Jangkauan fiber optik [mm] 40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian bersiku

Panjang total [mm] 1000

Radius pembengkokan min. [mm] 20

Material fiber kaca

Material kepala fiber baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber silikon logam

Keterangan

Jumlah paket 1 buah