


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M4

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

20

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

20

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: ABS

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

E20835



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M4

Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah