


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-50-V-V-M5/16/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

ODF; OMF

ODF

Jangkauan fiber optik

[mm]

4

OMF

Jangkauan fiber optik

[mm]

1000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-58...315

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

19

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

E20977



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-50-V-V-M5/16/2M

Keterangan

Jumlah paket

1 buah