


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Untuk digunakan di lingkungan industri	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	330
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	200
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Data teknis		
Berat	[g]	42.5
Versi kepala pendeteksian	lurus	
Ulir kepala pendeteksian	M6	

E20051



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]	25
Panjang total [mm]	600; (+20 mm)
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	①
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------