


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-E3



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

46

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

25

Panjang total

[mm]

600



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-E3

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	E20105
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah