


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

24

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

37.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

1

E20053



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1

Panjang kepala pendeteksian [mm]	5
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	Klem pemasangan:, E20107
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah