


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

340

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

47

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

4

E20054



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4

Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	①
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah