


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF; OUF; OOF; OCF	
OCF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	330
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	200
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Berat	[g]	48.5
Versi kepala pendeteksian	lurus	
Ulir kepala pendeteksian	M6	

E20055



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6

Panjang total	[mm]	600
Radius pembengkokan min.	[mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber		①
Material		Adaptor: ABS
Material fiber		kaca
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		aluminium
Aksesori		
Item dikirim		mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
		washer pengunci bergerigi: 2
		mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah