


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-V-E1



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	8
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	24
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	8
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Berat	[g]	46
Versi kepala pendeteksian	lurus	



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-V-E1

Diameter kepala pendeteksian [mm]	1
Panjang kepala pendeteksian [mm]	5
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	①
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah