


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-R4



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Untuk digunakan di lingkungan industri; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	290
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	200
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Berat	[g]	51.5
Versi kepala pendeteksian	bersiku	

E20058



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-R4

Diameter kepala pendeteksian [mm]	4
Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	①
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	Klem pemasangan:, E10221
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah