


## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-V-E1



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

420

## OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

## OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

## OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

## Data teknis

Berat

[g]

49

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala  
pendeteksian

[mm]

1

# E20061



## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-V-E1

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Panjang kepala pendeteksian [mm] | 5                             |
| Panjang total [mm]               | 600                           |
| Radius pembengkokan min. [mm]    | 10                            |
| Susunan fiber                    |                               |
| Material                         | Adaptor: PPE                  |
| Material fiber                   | kaca                          |
| Material kepala fiber            | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Material selubung fiber          | PVC                           |
| <b>Aksesori</b>                  |                               |
| Item dikirim                     | Klem pemasangan:, E20107      |
| <b>Keterangan</b>                |                               |
| Jumlah paket                     | 1 buah                        |