


## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1/1M



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

## OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

## OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

24

## OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

## Data teknis

Berat

[g]

41

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala  
pendeteksian

[mm]

1

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

5

Panjang total

[mm]

1000



## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1/1M

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Radius pembengkokan min. [mm] | 20                            |
| Susunan fiber                 |                               |
| Material                      | Adaptor: PPE                  |
| Material fiber                | kaca                          |
| Material kepala fiber         | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Material selubung fiber       | PVC                           |
| <b>Aksesori</b>               |                               |
| Item dikirim                  | Klem pemasangan:, E20107      |
| <b>Keterangan</b>             |                               |
| Jumlah paket                  | 1 buah                        |