


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-E3



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

360

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

12.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang total

[mm]

26

Susunan fiber



E20078



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-E3

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	kuningan
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah