


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-E3/1M



Aplikasi	
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang
Zona pendeteksian	
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Jangkauan fiber optik [mm]	320
OKF	
Jangkauan fiber optik [mm]	40
OOF	
Jangkauan fiber optik [mm]	200
OUF	
Jangkauan fiber optik [mm]	40
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-40...290
Data teknis	
Berat [g]	63
Versi kepala pendeteksian	lurus

E20080



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-E3/1M

Diameter kepala pendeteksian	[mm]	3
Panjang total	[mm]	1000
Radius pembengkokan min.	[mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber		
Material		Adaptor: ABS
Material fiber		kaca
Material kepala fiber		aluminium
Material selubung fiber		aluminium
Aksesori		
Item dikirim		E20102
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah