


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4/1,2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20351

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik [mm] 40

OUF

Jangkauan fiber optik [mm] 40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian bersiku

Diameter kepala pendeteksian [mm] 4

Panjang kepala pendeteksian [mm] 10

Panjang total [mm] 1200



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4/1,2M

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah