


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/0,11M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

110

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: ABS

Material fiber

kaca

E20114



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/0,11M

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah